

# ZEBRA RH 0030-0090 B

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio a doppio stadio



## Affidabilità

Progettate specificamente per un'ampia gamma di applicazioni nella gamma del medio vuoto, struttura robusta, tecnologia rotativa a palette collaudata

## Prestazioni elevate

Velocità di pompaggio elevata anche a basse pressioni

## Silenziosità

Perfettamente adatte per laboratori di ricerca e ambienti di lavoro con bassi livelli di rumore, solo 60 dB(A) a 50 Hz

### Accessori


- Filtro in aspirazione
- Linea di ritorno dell'olio
- Separatore nebbia d'olio
- Valvola zavorratrice

# ZEBRA RH 0030-0090 B

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio a doppio stadio




Disegno dimensionale



Capacità di aspirazione  
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz



|                                                                    | ZEBRA RH 0030 B                                                   | ZEBRA RH 0040 B                                                   | ZEBRA RH 0060 B                                                   | ZEBRA RH 0090 B                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacità di aspirazione                                            | 24 / 29 m³/h (50/60 Hz)                                           | 33 / 39 m³/h (50/60 Hz)                                           | 55 / 65 m³/h (50/60 Hz)                                           | 80 / 95 m³/h (50/60 Hz)                                           |
| Capacità di aspirazione                                            | 400 / 483 l/min (50/60 Hz)                                        | 550 / 650 l/min (50/60 Hz)                                        | 917 / 1083 l/min (50/60 Hz)                                       | 1333 / 1583 l/min (50/60 Hz)                                      |
| Pressione assoluta nominale parziale (valvola zavorratrice chiusa) | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)                                    |
| Pressione assoluta nominale totale (valvola zavorratrice chiusa)   | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)                                    | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)                                    |
| Pressione assoluta nominale totale (valvola zavorratrice aperta)   | $2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)                                      | $2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)                                      | $2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)                                      | $2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)                                      |
| Pressione in aspirazione continua massima                          | 65 hPa (mbar)                                                     | 65 hPa (mbar)                                                     | 65 hPa (mbar)                                                     | 10 hPa (mbar)                                                     |
| Contropressione massima (manometrica)                              | 300 hPa (mbar)                                                    | 300 hPa (mbar)                                                    | 300 hPa (mbar)                                                    | 300 hPa (mbar)                                                    |
| Capacità vapore acqueo (valvola zavorratrice aperta)               | 190 / 250 g/h (50/60 Hz)                                          | 270 / 410 g/h (50/60 Hz)                                          | 430 / 1100 g/h (50/60 Hz)                                         | 480 / 600 g/h (50/60 Hz)                                          |
| Potenza nominale del motore                                        | 1,5 kW                                                            | 1,5 kW                                                            | 2,2 kW                                                            | 3,7 kW                                                            |
| Tensione di esercizio                                              | 200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz) | 200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz) | 200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz) | 200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz) |
| Temperatura ambiente                                               | 4 – 40 °C                                                         | 4 – 40 °C                                                         | 4 – 40 °C                                                         | 4 – 40 °C                                                         |
| Olio                                                               | VMA 055                                                           | VMA 055                                                           | VMA 055                                                           | VMA 055                                                           |
| Capacità dell'olio                                                 | 2,5 l                                                             | 2,5 l                                                             | 4 l                                                               | 4 l                                                               |

# ZEBRA RH 0030-0090 B

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio a doppio stadio



|                                         | ZEBRA RH 0030 B                                                                                    | ZEBRA RH 0040 B                                                                                    | ZEBRA RH 0060 B                                                                                    | ZEBRA RH 0090 B                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Livello di rumorosità (ISO 2151)</b> | < 57 / < 61 dB(A) (50/60 Hz)                                                                       | < 60 / < 64 dB(A) (50/60 Hz)                                                                       | < 60 / < 64 dB(A) (50/60 Hz)                                                                       | < 60 / < 66 dB(A) (50/60 Hz)                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso approssimativo</b>              | 58 kg                                                                                              | 60 kg                                                                                              | 90 kg                                                                                              | 113 kg                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni (L x W x H)</b>           | 671 x 214 x 326 mm                                                                                 | 691 x 214 x 326 mm                                                                                 | 772 x 264 x 373 mm                                                                                 | 831 x 264 x 373 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Entrata del gas / uscita</b>         | ISO-KF 40 / ISO-KF 40                                                                              | ISO-KF 40 / ISO-KF 40                                                                              | ISO-KF 40 / ISO-KF 40                                                                              | ISO-K 63 / ISO-KF 40                                                                                                                                                                               |
| <b>Marcatura</b>                        | cTUVus                                                                                             | cTUVus                                                                                             | cTUVus                                                                                             | cTUVus                                                                                                                                                                                             |
| <b>Informazioni aggiuntive</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morsettiera</li><li>• Priempite con olio VMA 055</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morsettiera</li><li>• Priempite con olio VMA 055</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morsettiera</li><li>• Priempite con olio VMA 055</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morsettiera</li><li>• Priempite con olio VMA 055</li><li>• Pompa per vuoto non destinata al funzionamento continuo a pressioni &gt; 10 mbar ass.</li></ul> |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA