

# VACTEST PPP 700 D

食品包装プロセス用測定機器



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## パッケージング可能

食品包装プロセスでの直接測定に特化した設計、包装内に封入可、堅牢でコンパクトな構造

## 高性能

ピエゾピラニコンビネーションセンサによる優れた測定精度、広い測定範囲（1, 200 - 0.01 mbar）

## 直感的な操作とハンドリング

5つのボタンで簡単操作、見やすいディスプレイ、内蔵リチウムイオンバッテリー、USB-Cで充電可能

# VACTEST PPP 700 D

食品包装プロセス用測定機器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

| VACTEST PPP 700 D |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 測定原理              | ピエゾ抵抗/ピラニ                                                   |
| 測定範囲              | 1200-0.01 hPa (mbar)                                        |
| 分解能               | 1200-1 mbar:0.1 mbar、0.99-0.01 mbar:0.01 mbar               |
| 測定の不確かさ           | 1200-40 mbar: 0.3% full scale , 40-0.01 mbar:10% of reading |
| 測定インターバル          | 0.02-60 s                                                   |
| 電源電圧              | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー                                           |
| 最小バッテリー駆動時間       | > 100 h                                                     |
| シリアルインターフェイス      | USB-C および Bluetooth                                         |
| ディスプレイ            | LCD グラフィック表示、解像度 400 x 240 px                               |
| 動作温度              | +5 ... +50°C                                                |
| 質量                | 170 g                                                       |
| 外形寸法 (L x W x H)  | 70 x 25.4 x 105 mm                                          |
| 真空接続              | センサーはハウジングにフラッシュマウント、校正用 G 1/8"雌ねじ                          |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
[info@busch.co.jp](mailto:info@busch.co.jp) または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から