

APOVAC AP 0260/0330 A

Sistemas de vacío para los sectores químico y farmacéutico



Rendimiento probado

Sistema de vacío estándar con las bombas de vacío probadas de anillo líquido DOLPHIN, diseñado especialmente para grandes procesos en los sectores químico y farmacéutico, como la destilación, la cristalización, la filtración y el secado por vacío

Robustos

Manipulación de gases tóxicos, corrosivos o explosivos, tolerancia a las partículas y al vapor extremadamente alta, para condiciones de proceso exigentes, condensación doble para garantizar un arrastre mínimo y una máxima recuperación del disolvente

Rentables


Costes de funcionamiento reducidos, alto tiempo de actividad, mantenimiento mínimo, larga vida útil

APOVAC AP 0260/0330 A

Sistemas de vacío para los sectores químico y farmacéutico




Dibujo dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— Bomba de vacío Ejector



	APOVAC AP 0260 A	APOVAC AP 0330 A
Caudal nominal	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	33 / 10 (con eyector opcional) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (con eyector opcional) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	700 kg	750 kg
Dimensiones (L x W x H)	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm
Aspiración / salida	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS