

VACTEST DPH 400

數字式變送器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



智慧

擴展量測範圍（1000 到 $5 \cdot 10^{-10}$ mbar），前沿的微控制器技術，參數可完全客製

可靠

高工業標準，結構堅固，採用 Bayard-Alpert（熱陰極）原理的雙電阻絲可延長使用壽命並提高可靠性

高效

模組化設計、隨插即用感測器實現盡可能長的正常執行時間

配件、零件備品和其他選配

- 感應器更換件
- 有源感測器控制器
- 連接電纜

- RS485 介面轉換器（轉藍牙）
- RS485 介面轉換器（轉 USB）
- 供電電源

- 校準證書
- VACTEST 流覽器 Pro

VACTEST DPH 400

數字式變送器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST DPH 400	VACTEST DPH 400	VACTEST DPH 400
量測原理	Pirani / Bayard-Alpert	Pirani / Bayard-Alpert	Pirani / Bayard-Alpert
暴露於真空的材料	不鏽鋼 1.4307、鎳、鎢、鈦、鍍鈳、玻璃	不鏽鋼 1.4307、鎳、鎢、鈦、鍍鈳、玻璃	不鏽鋼 1.4307、鎳、鎢、鈦、鍍鈳、玻璃
燈絲數量	1 (Pirani) / 2 (Bayard-Alpert)	1 (Pirani) / 2 (Bayard-Alpert)	1 (Pirani) / 2 (Bayard-Alpert)
燈絲材料	鎢絲 (Pirani) / 鍍鈳絲 (Bayard-Alpert)	鎢絲 (Pirani) / 鍍鈳絲 (Bayard-Alpert)	鎢絲 (Pirani) / 鍍鈳絲 (Bayard-Alpert)
量測範圍	1000–5 · 10 ⁻¹⁰ mbar	1000–5 · 10 ⁻¹⁰ mbar	1000–5 · 10 ⁻¹⁰ mbar
正壓極限	4 bar 絕對	4 bar 絕對	4 bar 絕對
量測誤差	< 讀數的 30% (1000–10 mbar), < 讀數的 10% (10 ⁻¹ · 10 ⁻⁸ mbar)	< 讀數的 30% (1000–10 mbar), < 讀數的 10% (10 ⁻¹ · 10 ⁻⁸ mbar)	< 讀數的 30% (1000–10 mbar), < 讀數的 10% (10 ⁻¹ · 10 ⁻⁸ mbar)
量測重複性	讀數的 ± 2% (10 ⁻¹ · 10 ⁻² mbar), 讀數的 ± 5% (1 · 10 ⁻² –1 · 10 ⁻⁸ mbar)	讀數的 ± 2% (10 ⁻¹ · 10 ⁻² mbar), 讀數的 ± 5% (1 · 10 ⁻² –1 · 10 ⁻⁸ mbar)	讀數的 ± 2% (10 ⁻¹ · 10 ⁻² mbar), 讀數的 ± 5% (1 · 10 ⁻² –1 · 10 ⁻⁸ mbar)
洩漏率	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
反應時間	< 50 ms	< 50 ms	< 50 ms
序列介面	RS485	RS485	RS485
電氣接頭	D-Sub, 15 針, 公接頭	D-Sub, 15 針, 公接頭	D-Sub, 15 針, 公接頭
電源電壓	20–30 V	20–30 V	20–30 V
最大功耗	9 W (繼電器)	9 W (繼電器)	9 W (繼電器)
輸出信號	0–10 V, RS485	0–10 V, RS485	0–10 V, RS485
繼電器設定點	2 個幹式觸點	2 個幹式觸點	2 個幹式觸點
繼電器觸點額定值	2A, 50 VAC / 2A, 30 VDC, 最高 60 VA	2A, 50 VAC / 2A, 30 VDC, 最高 60 VA	2A, 50 VAC / 2A, 30 VDC, 最高 60 VA
操作溫度	+5 ... +60 °C	+5 ... +60 °C	+5 ... +60 °C
最高烘烤溫度	180 °C	180 °C	180 °C
約計重量	475 g	475 g	475 g
尺寸 (長 x 寬 x 高)	45 × 66 × 141 mm	45 × 66 × 141 mm	45 × 66 × 141 mm
真空連接件	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 CF-F
顯示器	不帶顯示屏	不帶顯示屏	不帶顯示屏

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽